

# 易燃液体安全储存柜

WA810300



获FM认证和CE认证,符合FM对易燃液体储存柜的认证标准(FM Approval Standard 6050),美国职业安全健康管理局(OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106及美国国家消防协会(NFPA) NFPA CODE 30规范,中国国家安全监督管理局《危险化学品安全管理条例》<sup>1</sup>

**SYSBEL** 高品质易燃液体安全储存柜广泛应用于存储易燃液体(低,中闪点液体,液体闪点<37.8°C),降低火灾风险,保障生命财产安全。

1. SYSBEL 高品质易燃液体安全柜由双层 18 Ga (1.2mm) 钢板通过点焊接构造,两层之间相隔 38mm 的形成良好的防火绝缘层;
2. 左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度,预防火灾产生;
3. 树脂粉末涂料处理,表面光亮,防尘,防锈和防潮;
4. SYSTEMEX 三点联动锁减少摩擦或机械火花,降低静电积蓄;
5. 安全挂锁配置,实现双人双锁管理,符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定;
6. 2"(51mm) 深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢,符合盛漏规范;
7. 独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢,层板可以依据用户需求任意调节,增加空间使用率,每隔 65cm;
8. 用户可以选择安装 FM 认证的防静电装置(单售),将静电电荷导入大地,降低静电火花造成火灾风险;
9. 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启;
10. 醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识,提供了额外的安全保障;



中国首家获得 FM 认证




## 易燃液体安全储存柜 WA810300

容积(加仑/升)	认证	门类型	外形尺寸(高×宽×深/cm)	包装尺寸(高×宽×深/cm)	标配可调层板(块)	层板承重(Kgs.)	净重(Kgs.)	毛重(Kgs.)	型号
30/114	FM、CE	双门/手动	112x109x46	126x116x53	1	100	87	107	WA810300

WA810300



产品细节




使用18Ga(1.2mm)优质镀锌钢, 不含铅喷涂料, 表面光亮耐腐和潮湿



防火防爆通气孔:柜体两侧上下各一个,有效减小挥发性物质浓度,预防火灾隐患



独有的防溢式层板,每隔6.5cm,自由调节,增加空间使用率防止意外泄露的化学品四溢



两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠



SYSTEMX三点联动锁平面把手:锁定更牢固,开关方便,不占空间  
安全挂锁:增强安全性,实现双锁  
双人安全管理



FM认证防静电装置:导线夹将常备接地装置与安全柜可靠连接,将静电荷导入大地,防止静电火花造成火灾事故



三点门门:防静电设计的门门结构



标签材质变更为优质反光材质,提高安全柜在光线弱的区域里的警示性